

## MODELES ET CARACTERISTIQUES

### Gamme de hotte LABOPUR

										
		H200	H300	H400	H500	H1300	H1500	H2300	H2500	H3500
Dimensions extérieures en mm	H	980	720	980	1200	1200	1200	1200	1200	1200
	L	600	800	800	900	1000	1000	1300	1300	1600
	P	620	620	620	740	740	740	740	740	740
Dimensions intérieures en mm	H	700	440	700	920	920	920	920	920	920
	L	577	777	777	877	977	977	1277	1277	1577
	P	580	495	580	700	700	700	700	700	700
Volume intérieur de l'enceinte de manipulation		0,23 m <sup>3</sup>	0,17 m <sup>3</sup>	0,32 m <sup>3</sup>	0,50 m <sup>3</sup>	0,68 m <sup>3</sup>	0,68 m <sup>3</sup>	0,90 m <sup>3</sup>	0,90 m <sup>3</sup>	1,10 m <sup>3</sup>
Vitesse moyenne d'air en façade		0,5 m/s	0,5 m/s	0,5 m/s	0,5 m/s	0,5 m/s	0,5 m/s	0,5 m/s	0,5 m/s	0,5 m/s
Tension		220-240 volts	220-240 volts	220-240 volts	220-240 volts	220-240 volts	220-240 volts	220-240 volts	220-240 volts	220-240 volts
Puissance électrique		47 watts	47 watts	47 watts	94 watts	47 watts	94 watts	47 watts	94 watts	94 watts
Intensité		0,1 A	0,2 A	0,2 A	0,4 A	0,2 A	0,4 A	0,2 A	0,4 A	0,4 A
Puissance sonore		43 db(A)	49 db(A)	49 db(A)	51 db(A)	49 db(A)	51 db(A)	49 db(A)	51 db(A)	51 db(A)
Bac de rétention		inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus
Plan de travail en HPL		inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus
Plan de travail en verre trempé		PL20	PL34	PL40	PL50	PL135	PL135	PL235	PL235	PL335
Mesureur de flux d'air		inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus
Opércules pour passage d'alimentations		2	2	2	2	4	4	4	4	4
Guide des produits retenus		inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus
Compteur horaire		inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus
Prise d'échantillonnage		inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus
Panneau arrière transparent		inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus
Table roulante avec étagère amovible		TR20	TR34	TR40	TR50	TR135	TR135	TR235	TR235	TR335
Eclairage		LU20	LU34	LU40	LU50	LU135	LU135	LU235	LU235	LU335
Pompe manuelle		PMAF	PMAF	PMAF	PMAF	PMAF	PMAF	PMAF	PMAF	PMAF
Tubes à réactifs selon produits utilisés		consultez-nous	consultez-nous	consultez-nous	consultez-nous	consultez-nous	consultez-nous	consultez-nous	consultez-nous	consultez-nous
Filtre à charbon actif pour vapeurs organiques		ORG200	ORG300	ORG400	ORG500	ORG1300	ORG1500	ORG2300	ORG2500	ORG3500
Filtre à charbon actif pour vapeurs corrosives		COR200	COR300	COR400	COR500	COR1300	COR1500		COR2500	
Filtre absolu HEPA-H14		HEP200	HEP300	HEP400	HEP500	HEP1300	HEP1500	HEP2300	HEP2500	HEP3500